

**Industriellt Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Produktillustration

- För användning med Weidmüller WLAN Access Point
- Rundstrålningsantennar och plana d:o
- För användning i 2,4 GHz- och 5 GHz-bandet
- Utomhusanvändning möjligt tack vare den robusta designen (upp till IP68)
- Kabel för anslutning av externa antenner till Weidmüller WLAN Access Point i utföranden med 2 och 4 meter

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-ANT-O-AH-360-5-NF
Art.nr.	1367120000
Artikelbeteckning	Rundstrålningsantenn, 5 GHz-band, Förstärkning 5 dBi, Vertikal, 1x N-typ hona, underdel, IP64, Impedans: 50 Ω
GTIN (EAN)	4050118186345
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-ANT-O-AH-360-5-NF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Höjd	160 mm	Bygghöjd (tum)	6,299 inch
vikt	300 g	Nettovikt	210 g
Diameter	16 mm		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Ingår i leverans

Ingår i leverans 1 x antenn, 1 x monteringshållare,
2 x klämmor för mastmontering

Kapslingsmaterial

Kapslingsmaterial PP

Tekniska data

3 dB strålbredd (horisontell)	360°	3 dB strålbredd (vertikal)	25°
Anslutningstyp	1x N-typ hona, underdel	Antennförstärkning	5 dBi
Frekvensområde	5150 - 5875 (Mhz)	Impedans	50 Ω
Polarisation	Vertikal	Sammanfatt effekt max.	6 W
Strålning	Rundstrålande	Stående våg-förhållande	< 1,7
Vertikal elektrisk lutning	0°		

Omgivningsvillkor

Användningsområde	för inomhus- och utomhusbruk	Driftstemperatur, max	75 °C
Driftstemperatur, min.	-45 °C	Lagertemperatur, max.	75 °C
Lagertemperatur, min.	-45 °C	Vindbelastning	Frontsida, Lateral, 7 N, @ 160 km/h

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001698	eClass 6.2	27-25-92-90
eClass 7.1	27-25-92-90	eClass 8.1	19-17-01-90
eClass 9.0	19-07-01-05	eClass 9.1	19-07-01-05

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)