

**Industriellt Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Monterade IE-kablar, PROFINET, med push-pull-anslutning enligt PROFINET specifikationer

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CSPD5US0100VAPVAP-X
Art.nr.	1403680100
Artikelbeteckning	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PUR, 10 m
GTIN (EAN)	4050118205268
Frp	1 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	10 m	Bygglängd (tum)	0,394 inch
Nettovikt	1 406 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	80 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...80 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A	Märkspänning	24 V
---------------------------	------	--------------	------

Normer

Kontaktton Norm	enligt PROFINET-specifikationen
-----------------	---------------------------------

Kabeluppbyggnad

Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Area	5*1,5 mm ²
Isolering	TPE	Antal ledare	5
Material mantel	PUR	Manteldiameter, max.	9 mm
Mantelfärg	grå (liknande RAL 7001)		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	5*Diameter
--------------------	------------

Stiftdel

Anslutning höger	PushPull Power	Anslutning vänster	PushPull Power
------------------	----------------	--------------------	----------------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Datablad**Industriellt Ethernet
IE-CSPD5US0100VAPVAP-X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Downloads**

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
