Industriellt Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Monterade IE-kablar, PROFINET, med push-pull-anslutning enligt PROFINET specifikationer

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X
Art.nr.	1350120010
Artikelbeteckning	Systemkabel, PushPull Power, PushPull Power, PVC, 1 m
GTIN (EAN)	4050118165296
Frp	1 Stück

Industriellt Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	1 m	Bygglängd (tum)	0,039 inch
Nettovikt	306 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Elektriska egenskaper

Ledningsförmåga vid 50 °C	16 A	Märkspänning	24 V

Normer

Kontaktdon Norm	enligt PROFINET-specifikationen

Kabeluppbyggnad

Ledardiameter, AWG, max	AWG 16	Area	5*1,5 mm²
Isolering	PVC	Antal ledare	5
Material mantel	PVC	Manteldiameter, max.	8,1 mm
Mantelfärg	grå (liknande RAL 7001)		

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Böjradie min, unik	4*Diameter

Stiftdel

Anslutning höger	PushPull Power	Anslutning vänster	PushPull Power

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-23-90

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Industriellt Ethernet
IE-CSPS5VS0010VAPVAP-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads

Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN