

## Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw) KTB FS 765015 S4E1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

### Produktillustration



Abbildung ähnlich

### Kapslingar av rostfritt stål för användning inom områden, utsatta för explosionsrisk

Klippon® TB-kapslingsserien erbjuder utmärkta prestandaegenskaper, även under de svåraste omgivningsförhållanden. Dessutom uppfyller den de strängare kraven för potentiellt explosiva atmosfärer inom process- eller kraftverksindustrin.

Den nya Klippon® TB MH-kapslingsserien erbjuder ytterligare förbättringar av en redan mycket framgångsrik och marknadsledande produktserie.

Klippon® TB FS-kapslingsserien erbjuder följande fördelar:

- Finns i 12 storlekar och 3 standarddjup
- Utrustade med upp till 4 flänsplåtar
- Kompressionsskydd av tätningen
- Locklösning utanför tätningsområdet
- Förbättrade temperaturprestanda
- IP-skydd från IP66/IP67
- Jordningsbult svetsad i locket och botten av kapslingen
- Påsvetsade montagefötter

### Allmänna beställningsdata

|                   |   |
|-------------------|---|
| Typ               | KTB FS 765015 S4E1  |
| Art.nr.           | <a href="#">1196510000</a>  |
| Artikelbeteckning | Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 762 mm, Bredd: 508 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, Material: Rostfritt stål 1.4404 (316 L), elektroplerad, Silver |
| GTIN (EAN)        | 4032248979448   |
| Frp               | 1 Stück   |

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)  
KTB FS 765015 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|                   |          |                  |            |
|-------------------|----------|------------------|------------|
| Bredd             | 508 mm   | Byggbredd (tum)  | 20 inch    |
| Höjd              | 762 mm   | Bygghöjd (tum)   | 30 inch    |
| Djup              | 150 mm   | Byggdjup (tum)   | 5,905 inch |
| Montagemått bredd | 534 mm   | Montagemått höjd | 508 mm     |
| Nettovikt         | 18 600 g |                  |            |

**Allmänna uppgifter**

|                         |   |                          |   |
|-------------------------|---|--------------------------|---|
| Användningsområden      | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Olje- och gasindustri, Kemisk industri, Offshore, Onshore                                 | Flänsplattor             |   |
| Materialtjocklek        | 1,5 mm  | Materialtjocklek fläns   | nedre<br>3 mm   |
| Materialtjocklek lock   | 1,5 mm  | Monteringsanvisning      | Montageskena/<br>montageplatta  |
| Normer                  | DIN EN 62208 – Standard tomma kapslingar, DIN EN 15085-2, EN 60079-0, EN 60079-7, EN 60079-31, IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Nyckelbredd 1            | 10 mm   |
| Position PE-skruv       | Sida C  | Totalmått                | 773 x 559 x 158,5   |
| max. last               | 155 kg  | Åtkomstöppning Bredd     | 456 mm  |
| Åtkomstöppning Höjd     | 710 mm  | Material                 | Rostfritt stål 1.4404 (316 L)   |
| Tätningmaterial         | Silikon   | Yta                      | elektropolerad  |
| Drifttemperatur, min.   | -60 °C  | Drifttemperatur, max     | 135 °C  |
| Slagtålighet            | 7 J ATEX-Version, 10 J standardversion  | Skyddsklass              | IP66, IP67  |
| Anmärkning: Skyddsklass | Vid användning i temperatur över 105 °C är kapslingsklassen begränsad till IP 66.   | Kapslingens fastsättning | 4 påsvetsade montagefötter med 11 mm hålstorlek (2 spår- och 2 korsformade montagefötter) |
| Fastsättning av lock    | M6 Sexkantspårskruvar SW10  | Komponentfastsättning    | 4,6 resp. 9 bultar M6 inngångar   |

**Bestyckning horisontal**

|                             |      |                 |      |
|-----------------------------|------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 5x42 | WDU 16 / ZDU 16 | 4x35 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 7x82 | WDU 35 / ZDU 35 | 3x26 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 6x69 | WDU 6 / ZDU 6   | 5x52 |

**Bestyckning vertikal**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| WDU 10 / ZDU 10             | 3x67  | WDU 16 / ZDU 16 | 2x56 |
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 4x132 | WDU 35 / ZDU 35 | 2x42 |
| WDU 4 / ZDU 4               | 4x111 | WDU 6 / ZDU 6   | 3x83 |

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)  
KTB FS 765015 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Certifikatnummer kapsling**

|   |                      |  |                      |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (ATEX)    | IBExU14ATEX1050      | Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX)     | IBExU14ATEX1028 U    |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (IECEX)   | IECEX IBE 14.0013    | Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX)    | IECEX IBE 14.0004U   |
| Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC)        | RU C-DE.ГБ08.В.01328 | Certifikatnummer, tom kapsling (EAC)         | RU C-DE.ГБ08.В.00472 |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (INMETRO) | IEEx 17.0021         | Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)  | IEEx 17.0020U        |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (AEx)     | E223792              | Certifikatnummer för tom kapsling (NEPSI)    | GYJ14.1308U          |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (NEPSI)   | GYJ14.1309           | Certifikatnummer, bestyckad kapsling (KOSHA) | 16-AV4BO-0245X       |
| Certifikat-Nr. (cULus)                            | E256877              | Certifikat-nr (CCOE)                         | CCOEP267536/2        |

**Förskruvningar**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

**Förskruvningar höger**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 58 | M16 | 32 |
| M20 | 26 | M25 | 12 |
| M32 | 10 | M40 | 8  |
| M50 | 6  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

**Förskruvningar uppe / nere**

|     |    |     |    |
|-----|----|-----|----|
| M12 | 42 | M16 | 24 |
| M20 | 21 | M25 | 9  |
| M32 | 7  | M40 | 6  |
| M50 | 5  | M63 | 0  |
| M75 | 0  |     |    |

**Jordning kapsling**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Jordning, kapsling, intern | Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock., Kontinuerlig M10 jordbult i kapslingsunderdel |
|----------------------------|--|

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC002503    | eClass 6.2 | 27-14-91-07 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-07 | eClass 8.1 | 27-14-91-07 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

**Produktinformation**

|                    |                                   |
|--------------------|-----------------------------------|
| Produktinformation | Minimum order quantity (5 pieces) |
|--------------------|-----------------------------------|

Skapandedatum den 8 juli 2019 16:32:44 CEST

Katalogversion 07.06.2019 / Tekniska ändringar förbehållna

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)  
KTB FS 765015 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data**

**Godkännanden**

Godkännanden



**Downloads**

|   |   |
|---|---|
| Användardokumentation                               | <a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN DE</a><br><a href="#">Assembly guidelines - empty enclosures</a>   |
| Broschyr/Katalog                                    | <a href="#">MB OVERV. PROCESS WD DE</a><br><a href="#">MB KLIPPON ENCL.TECN EN</a><br><a href="#">MB PROCESS EN</a><br><a href="#">FL WIND 2012 EN</a><br><a href="#">FL APPL PROCESS EN</a><br><a href="#">FL SHIPBUILDING 2016 EN</a><br><a href="#">FL RAILWAY 2014 EN</a><br><a href="#">PI KLIPPON TB MH QL EN</a> |
| Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | <a href="#">Attestation of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - AoC DE PS261X 160309 001ISS01</a><br><a href="#">EU Declaration of Conformity - Klippon TB Empty Enclosures - DoC DE PS261X 160412 001ISS01</a>   |
| Teknikuppgifter                                     | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>  |
| Teknikuppgifter Data                                | <a href="#">STEP</a>  |
| Upphandlingsspecifikation                           | <a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E1_1196510000_DE</a><br><a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E1_1196510000_EN</a><br><a href="#">Klippon TB FS 765015 S4E1_1196510000_NL</a>   |

**Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw)  
KTB FS 765015 S4E1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar**

**Profilritning**

