

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



FO-stickkontakt SC-RJ enligt IEC 61754-24 för  
ledarytterdiameter 2,6...3 mm

**Allmänna beställningsdata**

Typ	IE-PS-SCRJ1-SM
Art.nr.	<a href="#">1206740000</a>
Artikelbeteckning	Kontaktdon fiber, Stickkontakt SCRJ, Singlemode, IP20
GTIN (EAN)	4032248988396
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-SM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 16,1 g

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	80 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet	Drifttemperatur	-20 °C...80 °C
Lagertemperatur		Installation temperature	

**Allmänna data**

Anslutning 1	SCRJ	Anslutning 2	limning, kontaktpressning, polering
Artikelbeskrivning	Stickkontakt SCRJ, Singlemode	Diameter enkelledare, max	1,4 mm
Diameter enkelledare, min	0,6 mm	Dämpning	≤ 0,5 dB
Fibertyp	GOF, Singlemode	Fuktighet	0...93 % rel. fuktighet
Kabelutdragningskraft, min.	100 N	Kapslingsmaterial	PC UL 94 V0
Kapslingsmaterial insats	Zinkpressgjutning	Manteldiameter, max.	3 mm
Manteldiameter, min.	2,8 mm	Material Böjskyddshylsa	TPE
Material crimphylsa	Koppar, förnicklad	Material dammskyddskåpa	TPE
Material tryckfjäder	Rostfritt stål	Material ändhylsa	Zirconia, Borrhål 125,5 µm
Skyddsklass	IP20	Stickcykler	1000
Återflödesdämpning	≥ 40 dB		

**Normer**

Kontaktdon Norm	IEC 61754-24	Certifikat nr. (UL)	E477798
-----------------	--------------	---------------------	---------

**Klassificeringar**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Godkännanden**

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>

**Industriellt Ethernet  
IE-PS-SCRJ1-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar****Profilritning**