

**Industriellt Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



PushPull stickkontakt enligt IEC 61076-3-117 var.14
(PROFINET) i metall, tom kapsling för RJ45

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-BHS-V14M-RJA-45
Art.nr.	1296710000
Artikelbeteckning	Tom kapsling, Fläns, vinklad
GTIN (EAN)	4050118094831
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	81,659 g
-----------	----------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	70 °C	Driftstemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...70 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning	Monteringstyp	2 skruvar, M3 (ingår inte)
Skyddsklass	IP67	Tätningmaterial	EPDM

Normer

Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001031	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-18-27-02	eClass 9.1	27-18-27-02

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN

**Industriellt Ethernet
IE-BHS-V14M-RJA-45**


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Profilritning



Montageurtag

