

**Flatstiftsanslutningar
HBT 6,0 - 3,0 GE**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Användningen av ändhylsor säkerställer en långsiktigt
jämn kvalitet hos kundernas elektriska anslutningar.
Montageförenkling ger ytterligare fördelar.

Allmänna beställningsdata

Typ	HBT 6,0 - 3,0 GE
Art.nr.	1312470000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 4 mm ² - 6 mm ² , gul
GTIN (EAN)	4050118114980
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
HBT 6,0 - 3,0 GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	1,58 g	Isoleringsdiameter	6,4 mm
-----------	--------	--------------------	--------

Dimensioner

Hake X	2,8 mm	Isoleringsdiameter	6,4 mm
Längd L	30,2 mm	Stiftbredd B	3 mm
Stiftlängd P	17,2 mm		

Anslutning

Isolering	finns	Ledardiameter, max.	6 mm ²
Ledardiameter, min.	4 mm ²	Material/plaster	PC
Märkningsfärg	gul		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN