

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
KLIPPON K1 EX RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande

Varumärket Klippon® har under lång tid stått för kompetens och kvalitet i kapslingar – särskilt när nyckelfärdiga, kundspecifika lösningar för vanliga industriapplikationer och applikationer i explosionsfarliga områden berörs.

Denna filosofi har Weidmüller fortsatt i och med moderniseringen och uppgraderingen av kapslingsserien Klippon® K: Förbättrade produkter för alla applikationskrav. Oberoende av vilket slags applikation kunden planerar kan Weidmüller tillhandahålla en mångfald av aluminiumkapslingar som exakt passar kundens krav.

- Finns i två ytbehandlingar: natur och pulverlackerad (RAL 7001)
- Finns med gjuten silikon- eller kloroprenpackning som standard
- Samma Torx-/spårskruvskalle för 19 kapslingsstorlekar
- Montagehål utanför packningsområdet
- Höga skyddsklasser: IP66, IP67 och IP68
- Slagtålighet på upp till 7 (10) joule
- Utöver tomkapslingsnormen är kapslingarna certifierade i enlighet med ett flertal godkännanden: ATEX, IECEx, GOST Ex, GOST, cULus, Russian Maritime Register och Germanischer Lloyd.
- Saltvattentålig legering
- Standardiserad fördelningskapsling med gängade förskruvningshål och olika plintkonfigurationer

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|--|
| Typ | KLIPPON K1 EX RAL7001 |
| Art.nr. | 1329630000 |
| Artikelbeteckning | Klippon K (tom kapsling i aluminium), Tom kapsling, Aluminiumkapsling, Höjd: 70 mm, Bredd: 70 mm, Djup: 45 mm, Material: Aluminium AlSi12, Pulverlackerad, silvergrå |
| GTIN (EAN) | 4050118133820 |
| Frp | 1 Stück |

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
KLIPPON K1 EX RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-------------------|-------|------------------|------------|
| Bredd | 70 mm | Byggbredd (tum) | 2,756 inch |
| Höjd | 70 mm | Bygghöjd (tum) | 2,756 inch |
| Djup | 45 mm | Byggdjup (tum) | 1,772 inch |
| Montagemått bredd | 58 mm | Montagemått höjd | 42 mm |
| Nettovikt | 299 g | | |

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna uppgifter

| | | | |
|---------------------------|--|----------------------------|----------------|
| Användningsområden | Explosionsfarliga områden, Processindustri, Transportväsende, Förpackningsindustri, Fartygsbyggnad, Maskintillverkning, Hamnanläggningar | Materialtjocklek | 3,5 mm |
| Materialtjocklek kapsling | 3,5 mm | Materialtjocklek lock | 3 mm |
| Normer | IEC 60079-0, IEC 60079-7, IEC 60079-31 | Vridmoment för lockskravar | 2,5 Nm |
| Material | Aluminium AlSi12 | Tätningmaterial | Silikon |
| Yta | Pulverlackad | Driftstemperatur, min. | -60 °C |
| Driftstemperatur, max | 135 °C | Slagtålighet | 7,00 J |
| Skyddsklass | IP66, IP67 | Kapslingens fastsättning | Hål 4 mm |
| Fastsättning av lock | M4 torx stainless steel screws with slot | Komponentfastsättning | Gängade hål M4 |

Bestyckning horisontal

| | | | |
|-----------------------------|-----|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x5 | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|-----|---------------|------|

Bestyckning vertikal

| | | | |
|-----------------------------|------|---------------|------|
| WDU 2,5 / ZDU 2,5 / IDU 2,5 | 1x1* | WDU 4 / ZDU 4 | 1x1* |
|-----------------------------|------|---------------|------|

Certifikatnummer kapsling

| | | | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (ATEX) | IBExU12ATEX1145 X | Certifikatnummer för tom kapsling (ATEX) | IBExU12ATEX1144 U |
| Certifikatnummer för bestyckad kapsling (IECEX) | IECEX IBE 13.0002X | Certifikatnummer för tom kapsling (IECEX) | IECEX IBE 13.0001U |
| Certifikatnummer, bestyckad kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.01328 | Certifikatnummer, tom kapsling (EAC) | RU C-DE.ГБ08.B.00472 |
| Certifikat-Nr. (MARITREG) | 14.40040.250 | | |

Förskruvningar

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Förskruvningar höger

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 1 | M16 | 1 |
|-----|---|-----|---|

Skapandedatum den 8 juli 2019 16:43:36 CEST

Datablad

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
KLIPPON K1 EX RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Förskruvningar uppe / nere

| | | | |
|-----|---|-----|---|
| M12 | 2 | M16 | 2 |
| M20 | 1 | | |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002503 | eClass 6.2 | 27-18-05-02 |
| eClass 9.0 | 27-18-05-02 | eClass 9.1 | 27-18-05-02 |

Godkännanden

Godkännanden



Downloads

| | |
|---------------------------|--|
| Broschyr/Katalog | CAT 5 ENCL 17/18 EN |
| Teknikuppgifter Data | STEP |
| Upphandlingsspecifikation | Klippon K1 Ex RAL7001_1329630000_DE Klippon K1 Ex RAL7001_1329630000_EN |

**Klippon K (tom kapsling i aluminium)
KLIPPON K1 EX RAL7001**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar**Profilritning**