

**PAC
PAC-UNIV-HE16-F-3M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Allmänna beställningsdata

Typ	PAC-UNIV-HE16-F-3M
Art.nr.	1349770030
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC
GTIN (EAN)	4032248176144
Frp	1 Stück

PAC
PAC-UNIV-HE16-F-3M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 214 g

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Allmänna data

PLC-gränssnitt	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm ²)	Anslutning gränssnitt	HE10 16P
Antal poler, min.	16 poler	Ytterdiameter	8 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Kabellängd	3 m
Material	PVC	Ledararea	0,14 mm ²

Elektriska data

Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	≤ 150mΩ/m

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

DownloadsAnvändardokumentation [Colours chart](#)