

PAC
PAC-UNIV-HE34-F-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Avbildning liknande

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

Allmänna beställningsdata

Typ	PAC-UNIV-HE34-F-2M
Art.nr.	1349840020
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC
GTIN (EAN)	4032248208975
Frp	1 Stück

PAC
PAC-UNIV-HE34-F-2M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	269 g
-----------	-------

Temperaturer

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

PLC-gränssnitt	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm ²)	Anslutning gränssnitt	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
Antal poler, min.	34 poler	Ytterdiameter	11 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Kabellängd	2 m
Material	PVC	Ledararea	0,14 mm ²

Elektriska data

Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	≤ 150mΩ/m

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Användardokumentation	Colours chart
-----------------------	-------------------------------