

**PAC  
PAC-UNIV-HE34-F-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Abbildung liknande

Cable preconfeccionado cable plano según IEC-603/  
DIN41651.

- Cable plano - cable plano
- Cable plano - punteras

**Allmänna beställningsdata**

Tillgänglig till	2014-05-20
Typ	PAC-UNIV-HE34-F-3M
Art.nr.	<a href="#">1349840030</a>
Artikelbeteckning	Förkonfektionerad kabel, PAC
GTIN (EAN)	4032248186518
Frp	1 Stück

**PAC**  
**PAC-UNIV-HE34-F-3M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt	421 g
-----------	-------

**Temperaturer**

Driftstemperatur, max	50 °C	Driftstemperatur, min.	-10 °C
Lagertemperatur, max.	60 °C	Lagertemperatur, min.	-10 °C
Drifttemperatur	-10...50 °C	Lagertemperatur	-10...60 °C

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Allmänna data**

PLC-gränssnitt	H0.14/10 (FERRULES 0,14mm <sup>2</sup> )	Anslutning gränssnitt	FLAT CABLE CONECTOR HE10 34P
Antal poler, min.	34 poler	Ytterdiameter	11 ± 1 mm
Kabel	Kabel LiYY	Kabellängd	3 m
Material	PVC	Ledararea	0,14 mm <sup>2</sup>

**Elektriska data**

Märkspänning	≤ 60 V DC ≤ 25 V AC	Tillåten strömstyrka per ledare, max.	1 A
Totalström max.	3 A	Motstånd	≤ 150mΩ/m

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000237	ETIM 6.0	EC000237
eClass 6.2	27-24-92-05	eClass 7.1	27-24-92-05
eClass 8.1	27-24-92-05	eClass 9.0	27-24-22-20
eClass 9.1	27-24-22-20		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Användardokumentation	<a href="#">Colours chart</a>
-----------------------	-------------------------------