

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
KLIPPON COPL 082306****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Jordningsplåtar i mässing (jordplatta) för Klippon®
POK-kapslingen**

För att tillhandahålla intern jordning (särskilt för Ex-versionen) är jordplattor tillgängliga i en vinklad utformning för Klippon® POK-kapslingen.

Dessa interna jordplattor är avsedda för användning med metallförskruvningar och utformning av EMC-applikationer. De erbjuder ett utökat skydd och finns tillgängliga separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON COPL 082306
Art.nr.	1390950000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsplatta, Bredd: 33.5 mm, Material: Mässing, glänsande, obehandlad
GTIN (EAN)	4050118191301
Frp	1 Stück

**Klippon POK (tom kapsling i polyester)
KLIPPON COPL 082306**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	258 mm	Bygglängd (tum)	10,157 inch
Bredd	33,5 mm	Byggbredd (tum)	1,319 inch
Vägg tjocklek, max.	0,8 mm	Vägg tjocklek, min.	0,8 mm
Nettovikt	52,519 g		

Allmän information tillbehör

Material	Mässing	Material tjocklek	0,8 mm
Yta	glänsande, obehandlad		

Allmänna uppgifter

Material tjocklek	0,8 mm	Material	Mässing
Yta	glänsande, obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP