
Klippon POK (tom kapsling i polyester)
KLIPPON COPL 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Jordningsplåtar i mässing (jordplatta) för Klippon® POK-kapslingen
För att tillhandahålla intern jordning (särskilt för Ex-versionen) är jordplattor tillgängliga i en vinklad utformning för Klippon ® POK-kapslingen.
Dessa interna jordplattor är avsedda för användning med metallförskruvningar och utformning av EMC-applikationer. De erbjuder ett utökat skydd och finns tillgängliga separat.

Allmänna beställningsdata

Typ	KLIPPON COPL 161609
Art.nr.	1390990000
Artikelbeteckning	Klippon POK (tom kapsling i polyester), Jordningsplatta, Bredd: 60.5 mm, Material: Mässing, glänsande, obehandlad
GTIN (EAN)	4050118191097
Frp	1 Stück

Skapandedatum den 8 juli 2019 16:57:04 CEST

Klippon POK (tom kapsling i polyester)
KLIPPON COPL 161609

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Längd	239 mm	Bygglängd (tum)	9,409 inch
Bredd	60,5 mm	Byggbredd (tum)	2,382 inch
Väggtjocklek, max.	0,8 mm	Väggtjocklek, min.	0,8 mm
Nettovikt	93 g		

Allmän information tillbehör

Material	Mässing	Materialtjocklek	0,8 mm
Yta	glänsande, obehandlad		

Allmänna uppgifter

Materialtjocklek	0,8 mm	Material	Mässing
Yta	glänsande, obehandlad		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002623	ETIM 6.0	EC002623
eClass 6.2	27-18-92-64	eClass 7.1	27-18-92-64
eClass 8.1	27-18-92-64	eClass 9.0	27-18-28-14
eClass 9.1	27-18-92-64		

Godkännanden

Godkännanden	EAC
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
Teknikuppgifter Data	STEP