

**Industriellt Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



M12 X-typ, kat. 6A PCB-uttag, förkonfektionerat eller 2-delat, reflow-anpassat

Allmänna beställningsdata

Typ	IE-PCB2-M12X-S-180
Art.nr.	1393080000
Artikelbeteckning	Kretskortsstickanslutning, M12, Lödanslutning, Cat.6 _A / Class E _A (ISO/IEC 11801 2010), IP67, i åtdraget tillstånd, Reflow-anpassad, 2-delad
GTIN (EAN)	4050118194043
Frp	10 Stück

**Industriellt Ethernet
IE-PCB2-M12X-S-180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Väggfjocklek, max.	2,5 mm	Väggfjocklek, min.	0,9 mm
Nettovikt	11,8 g		

Temperaturer

Drifttemperatur, max	85 °C	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur	-40 °C...85 °C	Lagertemperatur	
Installation temperature			

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutning 1	M12	Anslutning 2	Lödanslutning
Uppbyggnad	Reflow-anpassad	Kapslingsmaterial	CuZn
Kategori	Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)	Anslutningsgंगा	M12
Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	Guld över nickel
Skärmmaterial	CuSn	Avskärmning	360° runtom slutet
Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd	Stickcykler	≥ 100

Elektriska egenskaper

Isolationshållfasthet	100 MΩ	Ledningsförmåga vid 50 °C	0,5 A @ 40 °C
Märkspänning	48 V		

Normer

KontaktDon Norm	IEC 61076-2-109	Certifikat-Nr. (cULus)	E316369
-----------------	-----------------	------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Industriellt Ethernet IE-PCB2-M12X-S-180

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Downloads


Användardokumentation	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Broschyr/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 8 SAI 15/16 EN MB FREECONTACT EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DUXR.E316369 Certificat CC Link IE Field M12-X

Industriellt Ethernet IE-PCB2-M12X-S-180


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Stiftkonfiguration



Borrmall



Montageurtag

