

SAI-Y-7/8 3P**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Y-fördelare används för att sammankoppla och fördela flera olika signaler för att spara utrymme.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-Y-7/8 3P
Art.nr.	1413920000
Artikelbeteckning	Y-kontakt, 7/8"
GTIN (EAN)	4050118214925
Frp	1 Stück

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	70 g
-----------	------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Anslutningsdata

Gruppåtgång – kontaktdon	7/8" hane	Individuell utgång 1 – kontaktdon	7/8" hona
Individuell utgång 2 – kontaktdon	7/8" hona	Åtdragningsmoment	7/8": 1.5 Nm

Allmänna data

Anslutningsgंगा	7/8"	Antal poler	3
Kapslingsmaterial	PUR	Kodering	ingen
Kontaktmaterial hylsa	CuZn	Kontaktmaterial stift	CuZn
Kontaktyta	Au (guld)	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	300 V	Märkström	12 A
Nedsmutsningsgrad	3	Skärmanslutning	Nej
Skyddsklass	IP67	Stickcykler	≥ 50
Temperaturområde kapsling	-30...+90 °C		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9.0	27-44-01-06
eClass 9.1	27-44-01-06		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
------------------	---

SAI-Y-7/8 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning, Kopplingsbild

