
Anslutningselement
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- löst förpackade i påse
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

Typ	H35,0/32 S BE
Art.nr.	1418340000
Artikelbeteckning	Ändhylsa, isolerad, 21 mm, 18 mm, beige
GTIN (EAN)	4050118221725
Frp	50 Stück
Förpackning	lös

Anslutningselement H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	32 mm	Byggbredd (tum)	1,26 inch
Nettovikt	1 450 g		

Tekniska data

Utförande	isolerad

Ändhylsor

Avisoleringslängd	21 mm	Kontaktytans diameter (D1)	8,3 mm
Kontaktytans längd (L2)	18 mm	Kragdiameter (D2)	12,7 mm
L1 i mm	32 mm	Ledardiameter	35 mm²
Ledardiameter, AWG, max	AWG 2	Metallkapseltjocklek (S1)	0,2 mm
Tjocklek plastkrage (S2)	0,4 mm	färgkod	Weidmüller

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01	eClass 8.1	27-40-02-01
eClass 9.0	27-40-02-01	eClass 9.1	27-40-02-01

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN

Anslutningselement
H35,0/32 S BE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

