

THM
THM EL VIN 50 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Individuell identifikation: EL**

De ändlösa varianterna av MultiMark-märkning gör dem till ett ekonomiskt alternativ till konventionella skyltskenor eller specialetiketter. För varje given bredd kan längden konfigureras exakt av programvaran för att perfekt matcha respektive märkning. En kniv används för att individuellt skära etiketterna till den angivna storleken. Perfekt för att framställa stora etiketter för funktionsblock eller kompletta plintar.

Allmänna beställningsdata

Typ	THM EL VIN 50 GE 30M
Art.nr.	1463820000
Artikelbeteckning	THM, Apparatmärkning, 50, gul
GTIN (EAN)	4050118270006
Frp	1 Stück
anpassad skrivare	2430920000 2448870000

THM
THM EL VIN 50 GE 30M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Längd	30 000 mm	Bygglängd (tum)	1 181,1 inch
Höjd	50 mm	Bygghöjd (tum)	1,969 inch
Djup	0,08 mm	Byggdjup (tum)	0,003 inch
Nettovikt	278 g		

Allmänna data

Antal per ark	1	Antal per rulle	1
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB	Färgkod	gul
Godkännande enligt UL 969	Nej	Halogener	Ja
Limma	Polyakrylatlim	Längd	30 000 mm
Material	Vinylfilm	Märkningsmetod	Termotransfer
Temperaturområde för användning	-40...80 °C	Utförande	Ändlös, självhäftande

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------

THM THM EL VIN 50 GE 30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

