SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



M8/M12- och M12/M8-adaptrar bidrar till snabb implementering av kontaktstorleken.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAI-ADAPT-M8/M12 3P
Art.nr.	1473460000
Artikelbeteckning	Y-kontakt, M8 / M12
GTIN (EAN)	4050118279696
Frp	1 Stück

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	15 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Anslutningsdata

Individuell utgång 1 – kontaktdon	M8 hane	Individuell utgång 2 – kontaktdon	M12 hona
Åtdragningsmoment	M12: 0,8 Nm, M8: 0,5 Nm		

Allmänna data

Anslutningsgänga	M8 / M12	Antal poler	3
Kodering	M12 = A, M8 = ingen	Ledarytterdiameter	-
Märkspänning	24 V	Nedsmutsningsgrad	3
Skyddsklass	IP67		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002925	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-01-06	eClass 9.1	27-44-01-06

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN

SAI-ADAPT-M8/M12 3P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Kopplingsbild

