

**Anslutningselement
H0,75/16T BL BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Sammanlänkade ändhylsor på rulle (5 000 st)
- Weidmüller färgkod
- DIN-färgkod
- annan färgkod

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|---|
| Typ | H0,75/16T BL BD GSP |
| Art.nr. | 1476110000 |
| Artikelbeteckning | Ändhylsa, isolerad, 12 mm, 10 mm, ljusblå |
| GTIN (EAN) | 4050118282962 |
| Frp | 5 000 Stück |
| Förpackning | Rulle |

**Anslutningselement
H0,75/16T BL BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

| | | | |
|-----------|---------|-----------------|-----------|
| Bredd | 16 mm | Byggbredd (tum) | 0,63 inch |
| Nettovikt | 0,128 g | | |

Tekniska data

| | |
|-----------|----------|
| Utförande | isolerad |
|-----------|----------|

Ändhylsor

| | | | |
|--------------------------|---------|----------------------------|----------------------|
| Avisoleringslängd | 12 mm | Kontaktytans diameter (D1) | 1,2 mm |
| Kontaktytans längd (L2) | 10 mm | Kragdiameter (D2) | 2,8 mm |
| L1 i mm | 16 mm | Ledardiameter | 0,75 mm ² |
| Ledardiameter, AWG, max | AWG 18 | Metallkapseltjocklek (S1) | 0,15 mm |
| Tjocklek plastkrage (S2) | 0,25 mm | färgkod | Telemecanique |

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| eClass 5.1 | 27-40-02-01 | eClass 6.2 | 27-40-02-01 |
| eClass 7.1 | 27-40-02-01 | eClass 8.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-01 | eClass 9.1 | 27-40-02-01 |

Godkännanden

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

Downloads

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Teknikuppgifter | EPLAN |
|-----------------|-----------------------|

Datablad

**Anslutningselement
H0,75/16T BL BD GSP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Bildliknande

