W-serien
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Produktillustration



Klippon® Connect med klämbygelteknik
Den höga tillförlitligheten och designvariationen för plintarna med klämbygelanslutning gör planeringen enklare och optimerar driftsäkerheten. Klippon® Connect erbjuder ett beprövat svar på en serie av olika krav.

Allmänna beställningsdata

Typ	WEW 35/1 V0 GF SW
Art.nr.	1478990000
Artikelbeteckning	W-serien, Ändvinkel
GTIN (EAN)	4050118286892
Frp	50 Stück

W-serien
WEW 35/1 V0 GF SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	12 mm	Byggbredd (tum)	0,472 inch
Höjd	56 mm	Bygghöjd (tum)	2,205 inch
Djup	63 mm	Byggdjup (tum)	2,48 inch
Nettovikt	37,82 g		

Temperaturer

Varaktig driftstemperatur, min.	-50 °C	Varaktig driftstemperatur, max.	130 °C

Klämbara ledare (Märkanslutning)

Åtdragningsmoment, max.	2,4 Nm	Åtdragningsmoment, min.	2,4 Nm

Materialdata

Material	Wemid	Färgkod	svart
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V-0		

Systemparametrar

Utförande	för plintar	Skena	TS 35

ytterligare tekniska data

Arretering	skruvbar	Montagesätt	skruvad
Monteringsanvisning	Direktmontage	Monteringstyp	skruvad
med rasttapp	Nej		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002848	ETIM 6.0	EC001041
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

Godkännanden

Godkännanden	
ROHS	Uppfyllelse

Downloads

Användardokumentation	StorageConditionsTerminalBlocks
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse	DNV GL certification
Teknikuppgifter	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Teknikuppgifter Data	STEP