

Flatstiftsanslutningar KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Isolerad gaffelkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

Allmänna beställningsdata

Typ	KQIG-M6/-16
Art.nr.	1491350000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118300987
Frp	50 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	5,84 g
-----------	--------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	32,2 mm	Hål	C 6
Innerdiameter för fläns (d2)	6,5 mm	Innerdiameter för krage (d4)	11 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	5,8 mm	Isolering	finns
Ledardiameter	16 mm ²	Ledardiameter, max.	16 mm ²
Material/plaster	PA	Märkningsfärg	blå
Ytterdiameter för skaft (d3)	11 mm		

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar KQIG-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

