

## Flatstiftsanslutningar KSI/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolerad stiftkabelsko av PVC eller PC/PA

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning

### Allmänna beställningsdata

|                   |                                                                                                |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ               | KSI/-16                                                                                        |
| Art.nr.           | <a href="#">1491440000</a>                                                                     |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, Isolerade<br>kabelskarvhylsor, 16 mm <sup>2</sup> , 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4050118301427                                                                                  |
| Frp               | 50 Stück                                                                                       |

**Flatstiftsanslutningar  
KSI/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|           |        |
|-----------|--------|
| Nettovikt | 4,86 g |
|-----------|--------|

**Anslutning**

|                              |                    |                              |                      |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------------|
| Bygglängd 1 (I1)             | 40,7 mm            | Bygglängd 2 (I2)             | 13,5 mm <sup>2</sup> |
| Innerdiameter för krage (d4) | 9,1 mm             | Innerdiameter för skaft (d1) | 5,8 mm               |
| Isolering                    | finns              | Ledardiameter                | 16 mm <sup>2</sup>   |
| Ledardiameter, max.          | 16 mm <sup>2</sup> | Material/plaster             | PA                   |
| Märkningsfärg                | blå                | Ytterdiameter för skaft (d3) | 2,5 mm               |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001052    | ETIM 4.0   | EC001052    |
| ETIM 5.0   | EC001059    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-12 | eClass 9.0 | 27-40-02-92 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Flatstiftsanslutningar  
KSI/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**