

**Flatstiftsanslutningar  
VRSHVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Isolerad kabelsko av PVC eller PC/PA**

- Standardutföranden
- Utan lödning
- Med konisk införingsöppning, med undantag för skarvhylsa

**Allmänna beställningsdata**

Typ	VRSHVI/1,5-2,5
Art.nr.	<a href="#">1492030000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, Isolerade kabelskarvhylsor, 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118301854
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar**  
**VRSHVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

vikt	0,13 g	Nettovikt	1,28 g
------	--------	-----------	--------

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Anslutning**

Bygglängd 1 (I1)	25,2 mm	Isolering	helisolerad
Ledardiameter, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Ledardiameter, min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Material/plaster	PA	Märkningsfärg	blå
Ø hane/hona	4 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
------------------	--------------------------------------

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
VRSHVI/1,5-2,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**