

**Flatstiftsanslutningar
KQNG-M6/-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQNG-M6/-6
Art.nr.	1492660000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 4 mm ² , 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302547
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQNG-M6/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	0,16 g	Nettovikt	1,616 g
------	--------	-----------	---------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	16 mm	Hål	C 6
Innerdiameter för fläns (d2)	6,5 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	3,6 mm
Isolering	finns ej	Ledardiameter	4 mm ²
Ledardiameter, max.	6 mm ²	Skaftlängd (a)	6 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	11 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftsanslutningar
KQNG-M6/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**