

**Flatstiftsanslutningar
KSN/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KSN/-16
Art.nr.	1492790000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 16 mm ² , 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302745
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
KSN/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	0,41 g	Nettovikt	4,03 g
------	--------	-----------	--------

Anslutning

Bygglängd 1 (I1)	26 mm	Bygglängd 2 (I2)	13 mm
Dimensions pin/plug	2,5 x 5,6 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	5,8 mm
Isolering	finns ej	Ledardiameter	16 mm ²
Ledardiameter, max.	16 mm ²	Skaftlängd (a)	10 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad**Flatstiftanslutningar
KSN/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar