

**Flatstiftsanslutningar  
VSTN/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Användningen av isolerade kabelskor  
garanterar användare konsekvent elektrisk  
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Typ               | VSTN/10                                                         |
| Art.nr.           | <a href="#">1493030000</a>                                      |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, 10 mm <sup>2</sup> , 10 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4050118302776                                                   |
| Frp               | 100 Stück                                                       |

**Flatstiftsanslutningar**  
**VSTN/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|      |        |           |        |
|------|--------|-----------|--------|
| vikt | 0,36 g | Nettovikt | 3,49 g |
|------|--------|-----------|--------|

**Anslutning**

|                      |                    |                              |                    |
|----------------------|--------------------|------------------------------|--------------------|
| Anslutningslängd (l) | 20 mm              | Innerdiameter för skaft (d1) | 4,6 mm             |
| Isolering            | finns ej           | Ledardiameter                | 10 mm <sup>2</sup> |
| Ledardiameter, max.  | 10 mm <sup>2</sup> | Ytterdiameter för skaft (d3) | 6,8 mm             |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001052    | ETIM 6.0   | EC001059    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-04 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-04 | eClass 9.0 | 27-40-02-12 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-12 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
|------------------|--------------------------------------|

## Flatstiftsanslutningar VSTN/10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Ritningar

