

**Flatstiftsanslutningar
KQN-M4/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KQN-M4/-2,5
Art.nr.	1493850000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303643
Frp	100 Stück

Flatstiftsanslutningar
KQN-M4/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	0,08 g	Nettovikt	0,786 g
------	--------	-----------	---------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	12 mm	Hål	M 4
Innerdiameter för fläns (d2)	4,3 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	2,3 mm
Isolering	finns ej	Ledardiameter, max.	2,5 mm ²
Ledardiameter, min.	1,5 mm ²	Skaftlängd (a)	5 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	8 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Datablad**Flatstiftanslutningar
KQN-M4/-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar