

**Flatstiftsanslutningar
KRN-M16/-300 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KRN-M16/-300 S
Art.nr.	1494400000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 300 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303889
Frp	5 Stück

**Flatstiftsanslutningar
KRN-M16/-300 S****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	20,6 g	Nettovikt	193,6 g
------	--------	-----------	---------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, smal fläns
-----------	------------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	81 mm	Flänsbredd (b)	30 mm
Hål	M 16	Innerdiameter för fläns (d2)	17 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	23,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	300 mm ²	Skaftlängd (a)	42 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	30 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

Flatstiftanslutningar KRN-M16/-300 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

