

**Flatstiftsanslutningar
KWN-M16/-185 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M16/-185 45
Art.nr.	1495370000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074
Frp	20 Stück

Flatstiftsanslutningar
KWN-M16/-185 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	12,84 g	Nettovikt	128,4 g
------	---------	-----------	---------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, 45°
-----------	-----------------

Anslutning

Flänsbredd (b)	35 mm	Hål	M 16
Innerdiameter för fläns (d2)	17 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	19 mm
Isolering	finns ej	Ledardiameter	185 mm ²
Skaftlängd (a)	29 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	24 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

**Flatstiftsanslutningar
KWN-M16/-185 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**