

**Flatstiftsanslutningar
KWN-M6/-35 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWN-M6/-35 45
Art.nr.	1496220000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 35 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305852
Frp	50 Stück

Flatstiftsanslutningar KWN-M6/-35 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	2,17 g	Nettovikt	21,7 g
------	--------	-----------	--------

Tekniska data

Utförande	Euroserien, 45°
-----------	-----------------

Anslutning

Flänsbredd (b)	17 mm	Hål	M 6
Innerdiameter för fläns (d2)	6,4 mm	Innerdiameter för skaft (d1)	8,5 mm
Isolering	finns ej	Ledardiameter	35 mm ²
Skaftlängd (a)	16 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	12 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9.0	27-40-02-05
eClass 9.1	27-40-02-05		

Godkännanden

Godkännanden



ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Teknikuppgifter	EPLAN

**Flatstiftanslutningar
KWN-M6/-35 45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**