

**Flatstiftsanslutningar  
KWPN-M12/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor  
garanterar användare konsekvent elektrisk  
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KWPN-M12/-50 90
Art.nr.	<a href="#">1497620000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,50 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306675
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar**  
**KWPN-M12/-50 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

vikt	5,03 g	Nettovikt	50,322 g
------	--------	-----------	----------

**Tekniska data**

Utförande	DIN-serien 46235, 90°
-----------	-----------------------

**Anslutning**

Anslutningslängd (l)	22,8 mm	Flänsbredd (b)	24 mm
Hål	M 12	Innerdiameter för fläns (d2)	13 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	9,8 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	50 mm <sup>2</sup>	Skaftlängd (a)	28 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	14,5 mm		

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>
-----------------	-----------------------

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
KWPN-M12/-50 90**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**