

**Flatstiftsanslutningar
KWPN-M16/-150 90****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	KWPN-M16/-150 90
Art.nr.	1497830000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 150 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307160
Frp	25 Stück

Flatstiftsanslutningar
KWPN-M16/-150 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	14,83 g	Nettovikt	148,26 g
------	---------	-----------	----------

Tekniska data

Utförande	DIN-serien 46235, 90°
-----------	-----------------------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	30,8 mm	Flänsbredd (b)	34 mm
Hål	M 16	Innerdiameter för fläns (d2)	17 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	17 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	150 mm ²	Skaftlängd (a)	35 mm
Ytterdiameter för skaft (d3)	23,5 mm		

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Teknikuppgifter	EPLAN
-----------------	-----------------------

Flatstiftsanslutningar
KWPN-M16/-150 90**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**