

**Flatstiftsanslutningar  
KP-M8/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor  
garanterar användare konsekvent elektrisk  
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Typ               | KP-M8/-50                                  |
| Art.nr.           | <a href="#">1498070000</a>                 |
| Artikelbeteckning | Flatstiftsanslutningar, 50 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)        | 4050118307566                              |
| Frp               | 100 Stück                                  |

**Flatstiftsanslutningar**  
**KP-M8/-50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

|      |     |           |         |
|------|-----|-----------|---------|
| vikt | 5 g | Nettovikt | 49,82 g |
|------|-----|-----------|---------|

**Tekniska data**

|           |                               |
|-----------|-------------------------------|
| Utförande | DIN-serien 46235,<br>standard |
|-----------|-------------------------------|

**Anslutning**

|                              |                    |                              |          |
|------------------------------|--------------------|------------------------------|----------|
| Anslutningslängd (l)         | 52 mm              | Flänsbredd (b)               | 20 mm    |
| Hål                          | M8                 | Innerdiameter för fläns (d2) | 8,4 mm   |
| Innerdiameter för skaft (d1) | 9,8 mm             | Isolering                    | finns ej |
| Ledardiameter                | 50 mm <sup>2</sup> | Märkningsnummer Cu           | 14 K     |
| Skaftlängd (a)               | 28 mm              | Ytterdiameter för skaft (d3) | 14,5 mm  |

**Klassificeringar**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001050    | ETIM 6.0   | EC001050    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-03 | eClass 9.0 | 27-40-02-03 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-03 |            |             |

**Godkännanden**

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Uppfyllelse |
|------|-------------|

**Downloads**

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Broschyr/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Teknikuppgifter  | <a href="#">EPLAN</a>                |

**Flatstiftsanslutningar**  
**KP-M8/-50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Ritningar**