

**Flatstiftsanslutningar  
KP-M14/-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor  
garanterar användare konsekvent elektrisk  
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KP-M14/-300
Art.nr.	<a href="#">1498550000</a>
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,300 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307924
Frp	10 Stück

**Flatstiftsanslutningar  
KP-M14/-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

vikt	34,6 g	Nettovikt	348,8 g
------	--------	-----------	---------

**Tekniska data**

Utförande	DIN-serien 46235, standard
-----------	-------------------------------

**Anslutning**

Anslutningslängd (l)	104 mm	Flänsbredd (b)	48,5 mm
Hål	M 14	Innerdiameter för fläns (d2)	15 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	24,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	300 mm <sup>2</sup>	Märkningsnummer Cu	32 K
Skaftlängd (a)	50 mm	Ytterdiameter för skaft (d3)	32 mm

**Klassificeringar**

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-03
eClass 9.1	27-40-02-03		

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

**Downloads**

Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
Teknikuppgifter	<a href="#">EPLAN</a>

**Datablad****Flatstiftanslutningar  
KP-M14/-300**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**