

**Flatstiftsanslutningar
VPN/-25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-25
Art.nr.	1498640000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar, 25 mm ² , 25 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308013
Frp	100 Stück

**Flatstiftsanslutningar
VPN/-25**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

vikt	1,86 g	Nettovikt	18,79 g
------	--------	-----------	---------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	50 mm	Bygglängd 2 (l2)	16 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	7 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	25 mm ²	Ledardiameter, max.	25 mm ²
Märkningsnummer Cu	10 K	Ytterdiameter för skaft (d3)	10 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Flatstiftsanslutningar VPN/-25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

