

**Flatstiftsanslutningar
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Användningen av isolerade kabelskor
garanterar användare konsekvent elektrisk
anslutningskvalitet på lång sikt.**

- Brett utbud av isolerade och oisolerade kabelskor och anslutningar
- Rörkabelskor enligt gällande marknadsstandarder (Euro-serien)
- Kabelskor enligt DIN 46235
- Plåtkabelskor enligt DIN 46234
- Isolerade ringkabelskor enligt DIN 46237
- Isolerade stiftkabelskor enligt DIN 46231

Allmänna beställningsdata

Typ	VPN/-240
Art.nr.	1498730000
Artikelbeteckning	Flatstiftsanslutningar,240 mm ² ,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308044
Frp	15 Stück

Datablad

Flatstiftsanslutningar VPN/-240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

vikt	23,2 g	Nettovikt	232 g
------	--------	-----------	-------

Anslutning

Anslutningslängd (l)	90 mm	Bygglängd 2 (l2)	7 mm
Innerdiameter för skaft (d1)	21,5 mm	Isolering	finns ej
Ledardiameter	240 mm ²	Ledardiameter, max.	240 mm ²
Märkningsnummer Cu	28 K	Ytterdiameter för skaft (d3)	29 mm

Klassificeringar

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

Datablad

**Flatstiftanslutningar
VPN/-240**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

