

**ES APG 80 WM 240****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering
- tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES APG 80 WM 240
Art.nr.	<a href="#">1502580000</a>
Artikelbeteckning	240mm <sup>2</sup> , WM-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310689
Frp	1 Stück

## ES APG 80 WM 240

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

## Mått och vikter

Nettovikt 302,8 g

## Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

## Crimpingsatser

Crimpbredd i mm	7	Koppar crimparea	240
Crimpbredd	7 mm		

## Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max. 240 mm<sup>2</sup>

## verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil WM-Crimp

## Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

## Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)