

ES APG 80 DIN 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering
- tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	ES APG 80 DIN 6
Art.nr.	1502820000
Artikelbeteckning	6mm ² , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310665
Frp	1 Stück

ES APG 80 DIN 6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt 349,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Crimpingsatser

Crimpbredd i mm	6	Koppar crimparea	6
Crimpbredd	6 mm		

KontaktbeskrivningCrimp-område, max. 6 mm²**verktygsdata – kontaktpressning**

Crimpart/-profil Indent-Crimp

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

DownloadsBroschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)