

ES APG 80 DIN 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| Typ | ES APG 80 DIN 10 |
| Art.nr. | 1502830000 |
| Artikelbeteckning | 10mm ² , Indent-Crimp |
| GTIN (EAN) | 4050118310948 |
| Frp | 1 Stück |

ES APG 80 DIN 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt 349,3 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Crimpingsatser

| | | | |
|-----------------|------|------------------|----|
| Crimpbredd i mm | 8 | Koppar crimparea | 10 |
| Crimpbredd | 8 mm | | |

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, max. 10 mm²

verktygsdata – kontaktpressning

Crimpart/-profil Indent-Crimp

Klassificeringar

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000168 | ETIM 6.0 | EC001282 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 7.1 | 21-04-38-11 |
| eClass 8.1 | 21-04-38-11 | eClass 9.0 | 21-04-90-90 |
| eClass 9.1 | 21-01-90-90 | | |

Downloads

Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)