

## ES APG 80 DIN 50

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



**Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor**

- extremt snabb hantering
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm<sup>2</sup>
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

**Allmänna beställningsdata**

Typ	ES APG 80 DIN 50
Art.nr.	<a href="#">1502880000</a>
Artikelbeteckning	50mm <sup>2</sup> , Indent-Crimp
GTIN (EAN)	4050118310450
Frp	1 Stück

**ES APG 80 DIN 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Tekniska data****Mått och vikter**

Nettovikt 359,4 g

**Environmental Product Compliance**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Crimpingsatser**

Crimpbredd i mm	16	Koppar crimparea	50
Crimpbredd	16 mm		

**Kontaktbeskrivning**Crimp-område, max. 50 mm<sup>2</sup>**verktygsdata – kontaktpressning**

Crimpart/-profil Indent-Crimp

**Klassificeringar**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-90-90
eClass 9.1	21-01-90-90		

**Downloads**Broschyr/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)