

**Tillbehör**  
**AIMESA VRM 3,49****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- avisoleringslängd 3 till 20 mm
- min. ledarlängd 22 mm plus avisoleringslängd
- elektrisk drivning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	AIMESA VRM 3,49
Art.nr.	<a href="#">2007380000</a>
Artikelbeteckning	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392753
Frp	1 Stück

**Tillbehör**  
**AIMESA VRM 3,49****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Tekniska data****Mått och vikter**

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	1,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,063 inch
Djup	26,8 mm	Byggdjup (tum)	1,055 inch
Nettovikt	4 g		

**Klassificeringar**

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

**Godkännanden**

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------