

**Verktyg**  
**Powerstripper AM 12****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- avisoleringslängd 3 till 20 mm
- min. ledarlängd 22 mm plus avisoleringslängd
- elektrisk drivning

**Allmänna beställningsdata**

Typ	Powerstripper AM 12
Art.nr.	<a href="#">1534740000</a>
Artikelbeteckning	Automater, Avisoleringsautomat
GTIN (EAN)	4050118338409
Frp	1 Stück

## Verktyg Powerstripper AM 12

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	254 mm	Byggbredd (tum)	10 inch
Höjd	520 mm	Bygghöjd (tum)	20,472 inch
Djup	230 mm	Byggdjup (tum)	9,055 inch
vikt	17 kg	Nettovikt	17 000 g

### Tekniska data

elektroanslutning 100-240 V / 50/65 Hz

### Avisoleringsautomater

Avisoleringslängd	20 - 120 mm	Drivning	Elektro-pneumatisk
Instickslängd	80 mm	Max. avmantlingsarea	11,9
Max. avmantlingslängd	120	Min. avmantlingsarea	3,5 mm
Min. avmantlingslängd	25	Takttid	ca. 3 s
Tryckluftsanslutning	5,5 bar	elektroanslutning	100-240 V / 50/65 Hz

### Klassificeringar

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-02	eClass 7.1	17-13-01-02
eClass 8.1	17-13-01-02	eClass 9.0	17-13-01-01
eClass 9.1	17-13-01-02		

### Godkännanden

ROHS Uppfyllelse

### Downloads

Användardokumentation	<a href="#">Powerstripper AM 12</a> <a href="#">Powerstripper AM 12</a>
Broschyr/Katalog	<a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>

**Verktyg**  
**Powerstripper AM 12**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Ritningar**

