

**Tillbehör
AIMESA VRM 0,78****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- för automatisk avisolering av enskilda ledare
- Avisolering av flexibla ledare enligt DIN VDE 0295, KL. 5
- Delavisolering, isoleringen blir kvar på ledarändan
- inget verktygsbyte
- snabb och enkel inställningsmöjlighet på respektive ledardiameter
- avisoleringslängd 3 till 20 mm
- min. ledarlängd 22 mm plus avisoleringslängd
- elektrisk drivning

Allmänna beställningsdata

Typ	AIMESA VRM 0,78
Art.nr.	2007330000
Artikelbeteckning	Automater, Knivsats
GTIN (EAN)	4050118392692
Frp	1 Stück

Datablad**Tillbehör
AIMESA VRM 0,78**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Bredd	20 mm	Byggbredd (tum)	0,787 inch
Höjd	1,6 mm	Bygghöjd (tum)	0,063 inch
Djup	26,8 mm	Byggdjup (tum)	1,055 inch
Nettovikt	4 g		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	21-04-91-90
eClass 9.0	17-13-01-01	eClass 9.1	17-13-01-02

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------