

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Crimpverktyg med utbytesinsatser för kabelskor, skarvhylsor och ändhylsor

- extremt snabb hantering tack vare hydrauliskt stöd
- stort bearbetningsområde upp till 300 mm²
- 270° roterande crimphuvud med snabb mekanism
- automatisk tryckbegränsning och övervakning via tryckgivare
- Ytterligare funktioner för APG-serien:
- elektronisk styrning och övervakning av crimpprocessen
- Spara alla crimpcykler och felmeddelanden till internt minne
- Läsning av alla cykler och felmeddelanden via USB

Allmänna beställningsdata

Typ	HPG 60
Art.nr.	2453820000
Artikelbeteckning	6mm ² , 300mm ² , Sexkantpressning(Hexagon), WM-Crimp, Indent-Crimp, Trapetspressning, Ovalcrimp
GTIN (EAN)	4050118468427
Frp	1 Stück

HPG 60

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	500 mm	Byggbredd (tum)	19,685 inch
vikt	4 350 g	Nettovikt	6 520 g

Kontaktbeskrivning

Crimp-område, min	6 mm ²	Crimp-område, max.	300 mm ²
-------------------	-------------------	--------------------	---------------------

verktygsdata – kontaktpressning

Drivning	Crimpart/-profil	Sexkantpressning(Hexagon), WM-Crimp, Indent- Crimp, Trapetspressning, Ovalcrimp
	Manuell - hydraulisk	

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		