

CAN SUB-D SK TERM PS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Bildliknande

Individuella kabellängder krävs ofta nuförtiden. För att uppfylla detta krav erbjuder Weidmüller ett brett utbud av kontaktdon för fri konfektionering.

Allmänna beställningsdata

Typ	CAN SUB-D SK TERM PS
Art.nr.	1550590000
Artikelbeteckning	
GTIN (EAN)	4050118357134
Frp	1 Stück

CAN SUB-D SK TERM PS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	100 g
-----------	-------

Temperaturer

Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
-----------	---

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tekniska data för D-sub-kontakt

Anslutningsvinkel	90°	BUS, PG gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane
BUS, kabelgränssnitt	Skruvanslutning	BUS-gränssnitt	Sub - D, 9-polig, Hane
Datahastighet	1 Mbps	Fuktighet	Max. 75 % vid +25 °C, icke-kondenserande
Kapslingsmaterial	ZnAl	Låsning	UNC4-40
Skyddsklass	IP30	Stickcykler	≥ 200
Temperaturområde kapsling	-20...+70 °C	Termineringsmotstånd finns	Ja

Klassificeringar

ETIM 5.0	EC002640	ETIM 6.0	EC001132
eClass 6.2	27-26-07-07	eClass 7.1	27-44-03-07
eClass 8.1	27-44-03-07	eClass 9.0	27-44-03-02
eClass 9.1	27-44-03-90		

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
------------------	-----------------------------------