

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Till anslutningen på apparatsidan behövs för Sensor-aktorkablarna olika stickanslutningar. Dessa finns tillgängliga i varianterna M12, M8 och naturligtvis också i M5.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12S-CD-2.0A HW
Art.nr.	2484420200
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, PG 9, Antal poler: 5, 2 m
GTIN (EAN)	4050118495935
Frp	1 Stück

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data**Mått och vikter**

Nettovikt	120 g
-----------	-------

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Antal poler	5
Böjradie min, fast monterad	5 x kabeldiameter	Böjradie min, rörlig	10 x kabeldiameter
Förskruvningar	PG 9	Kabeldiameter max.	7,5 mm
Kabeldiameter min.	6,9 mm	Kabellängd	2 m
Kodering	A	Ledarytterdiameter	-
Mantelfärg	violett	Märkspänning	125 V
Märkström	4 A	Nedsmuttningsgrad	3
Skärmanslutning	Ja	Skyddsklass	IP68
Stickcykler	≥ 100 (M12)	Temperaturområde kapsling	-5 ... +70 °C
Tråd-/kabellängd	2 m		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse
------	-------------

Downloads

Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
------------------	-----------------------------------

SAIE-M12S-CD-2.0A HW**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Ritningar**