
SAIE-M12B-8S-H10TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Bildliknande



Weidmüller är nu en av branschens ledande internationella leverantörer av kontaktdon. En viktig stöttepelare i denna produktfamilj är de runda kontaktdonen, som Weidmüller säljer under produktnamnet SAI. Vid utvecklingen av SAI-produkterna har Weidmüllers ingenjörer alltid koncentrerat sig på att uppnå rationella, kostnadseffektiva installationskoncept och har – i samarbete med de stora användarna – försett marknaderna med väl genomtänkta produkter som blir till standarder vad det gäller funktionalitet och kvalitet runt hela världen. De bästa exemplen är de nya effektfördelarna med S- och T-kodad M12. Dessa moduler kännetecknas av särskilt höga strömmar och spänningar. Därigenom kan de även användas med exempelvis trefasmotorer.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12B-8S-H10TL
Art.nr.	2421850000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, M 12, Antal poler: 8
GTIN (EAN)	4050118430547
Frp	10 Stück

SAIE-M12B-8S-H10TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	18,2 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Tekniska data för kretskortskontakt

Antal poler	8	Kapsling	M12 hona
Kodering	A	Montagehöjd	10 mm
Monteringsgänga	M12	Monteringstyp	Montering på bakre vägg
Skärmanslutning	Ja	Märkspänning	30 V
Märkström	2 A	Temperaturområde	-30...80 °C
Skyddsklass	IP67	Kontaktyta	Au (guld)
Kapslingsmaterial	CuZn, förnicklad	Anslutningsgänga	M12
Åtdragningsmoment	M12: 0,8 Nm	Monteringsgänga	M 12
Isolationshållfasthet	100 MΩ	Nedsmutsningsgrad	3 (2 inom det tätade området)
Stickcykler	≥ 100	Kontaktmaterial	CuZn
Kontramutter, material	CuZn, förnicklad	Material för flänskapslingen	CuZn, förnicklad

Karakteristiska systemvärden

Antal poler	8	Isolationshållfasthet	100 MΩ
Polradstal	1	Skyddsklass	IP67
Stickcykler	≥ 100		

Materialdata

Kontaktmaterial	CuZn	Kontaktyta	Au (guld)

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden

ROHS	Uppfyllelse

Downloads


Broschyr/Katalog	FL FIELDWIRING EN
Teknikuppgifter Data	STEP

SAIE-M12B-8S-H10TL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar


Profilritning



Kretskortsdesign



Håltagning frontpanel



Polschema

