
SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Dina kringutrustning bör matas med större effekt. Med vårt nya M12-kontaktdon är mer än 250 V och 2 A möjligt utan problem. De kompakta S- och T-kodade M12-kontaktdonen är utformade för överföring av upp till 630 V AC eller 60 V DC och 12 A.

Allmänna beställningsdata

Typ	SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5
Art.nr.	2530780000
Artikelbeteckning	Chassie kontakt, M12, Hylsa, rak, M 16, Antal poler: 5
GTIN (EAN)	4050118540901
Frp	1 Stück

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Nettovikt	50 g

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Allmänna data

Anslutningsgänga	M12	Antal poler	5
Förskruvningar	M 16	Kapslingsmaterial	Zinkpressgjutning
Kodering	L	Kontaktmaterial	Cu
Kontaktyta	förgylld	Ledararea	1,5 mm²
Ledarytterdiameter	-	Märkspänning	63 V
Märkström	16 A	Skyddsklass	IP67, i åtdraget tillstånd
Stickcykler	500	Temperaturområde kapsling	-40 … +85 ° C
Tråd-/kabellängd	0,3 m		

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Godkännanden


ROHS	Uppfyllelse

SAIE-M12BL-0.3VFM16-1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



Montageurtag