

WIL-765-W-XXXX-5.0U-S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARDEN: 24 V DC LED-lampa, endast 8 mm hög, med mycket hög ljusstyrka (1315 lm) och lång livslängd (mer än 10 000 h).

Extremt robust konstruktion, robust inkapsling och metallhölje – vattentät (IP67).

Dess färgtemperatur på 6500 K (dagsljus) gör den lämplig för en mängd olika tillämpningar.

Mycket enkel att ansluta tack vare M12 kontaktdon.

Låg strömförbrukning innebär att en 24 V, 0,5 A DC strömförsörjning är tillräcklig för drift.

Allmänna beställningsdata

Typ	WIL-765-W-XXXX-5.0U-S
Art.nr.	2535900000
GTIN (EAN)	4050118547566
Frp	1 Stück

WIL-765-W-XXXX-5.0U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Mått och vikter

Bredd	765 mm	Byggbredd (tum)	30,118 inch
Höjd	8 mm	Bygghöjd (tum)	0,315 inch
Djup	40 mm	Byggdjup (tum)	1,575 inch
Nettovikt	550 g		

Temperaturer

Driftstemperatur, max	60 °C	Driftstemperatur, min.	-20 °C
Drifttemperatur	-20 - 60°C		

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Allmänna tekniska data

Antal LED	147	Ljuskfärg (CCT)	6500K, White
Ljusstyrka	3 470 cd	Ljusström	2 177 lm
Utsläppsvinkel	40 °	Ljusstyrka	749 lux
Livslängd	60.000 h	Monteringstyp	Skruvmontering
Avstånd mellan borrhål	750 mm	Slagtålighet	IK05
Skyddsklass	IP67		

Anslutningsdata

Utförande	Ledningsände öppen	Anslutningsgång	utan
Koppling	Brun +, Blå -		

Elektriska data

Märkspänning	24 V DC	Märkström	1,00 A
Effekt	29 W	Reglerbar effekt	Yes, LED dimmer to be ordered separately

Materialdata

Kapslingsmaterial	hårdanodiserat aluminium	Gjutmassa	PUR V0
Material låsring	PA	Material i frontkåpor	CuZn, förnicklad

Tekniska data för kabel

Kabel material	PUR	Mantelfärg	svart
Kabellängd	5 m		

Normer

Certifikat-Nr. (cULus)	E354496
------------------------	---------

Klassificeringar

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9.0	27-11-06-40	eClass 9.1	27-11-06-40

WIL-765-W-XXXX-5.0U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkännanden

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

WIL-765-W-XXXX-5.0U-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany


Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Ritningar

Profilritning



L = 765mm L1 = 750mm