

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 302015 S2B1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

For many years, the name Klippon® has stood for competence and quality in enclosures. The Klippon® EBi industrial enclosure series protects your components reliably if they are used in moderate environmental conditions and is designed for everyday applications. With the ever-increasing need for individual application solutions, the Klippon® EBi with its high degree of protection and impact resistance is ideally suited to your needs. Our standard product is the Klippon® EBi QL – with hinged door and double-bit key lock. A variant with mounting screws is also available, but is only manufactured on request and is subject to a minimum order quantity. DNV GL and cULus approvals are also available on request.

**Allmänna beställningsdata**

Typ	KEBI FS 302015 S2B1
Art.nr.	<a href="#">2471020000</a>
Artikelbeteckning	Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw), Tom kapsling, Rostfria stål kapslingar, Höjd: 299.5 mm, Bredd: 199.5 mm, Djup: 150 mm, Flänsplattor: nedre, Material: Rostfritt stål 1.4301 (304), borstad, Silver
GTIN (EAN)	4050118591378
Frp	1 Stück

## Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)

### KEBI FS 302015 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Tekniska data

### Mått och vikter

Bredd	199,5 mm	Byggbredd (tum)	7,854 inch
Höjd	299,5 mm	Bygghöjd (tum)	11,791 inch
Djup	150 mm	Byggdjup (tum)	5,905 inch
Montagemått bredd	150 mm	Montagemått höjd	250 mm
Vägg tjocklek, max.	2 mm	Vägg tjocklek, min.	2 mm
Nettovikt	3 660 000 g	Diameter	9 mm

### Allmänna uppgifter

Användningsområden	Hamnanläggningar, Maskintillverkning, Transportväsende, Fartygsbyggnad, Förpackningsindustri, Processindustri	Flänsplattor	nedre
Materialtjocklek	1,25 mm	Materialtjocklek fläns	1,25 mm
Materialtjocklek kapsling	1,25 mm	Materialtjocklek lock	1,25 mm
Montering av flänsplatta	M5 Torxskruv i rostfritt stål TX20	Monteringsanvisning	Svetsad montagevinkel, Montageplatta
Normer	DIN EN 62208, IEC 60529	Tätningmaterial för flänsplatta	EPDM
Tätningmaterial för lock	Skummad PUR	Vridmoment för locksruvar	2,5 Nm
Material	Rostfritt stål 1.4301 (304)	Tätningmaterial	Skummad PUR, EPDM
Yta	borstad	Drifttemperatur, min.	-40 °C
Drifttemperatur, max	85 °C	Slagtålighet	10.00 J
Skyddsklass	IP66	Kapslingens fastsättning	Fästörön, Installation genom kapslingens bakvägg
Fastsättning av lock	M6 torx stainless steel screws with slot, avtagbart lock + M6-skrugar	Komponentfastsättning	skruvad

### Certifikatnummer kapsling

Certifikat-Nr. (cULus) E256877

### Jordning kapsling

Jordning, kapsling, extern	M6 jordtapp	Jordning, kapsling, intern	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.
Jordning, kapsling, lock	Påsvetsad M6 jordskruv i rostfritt stål i kapslingsunderdel och lock.		

### Klassificeringar

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9.0	27-18-01-01	eClass 9.1	27-18-92-90

### Produktinformation

Produktinformation Minimum order quantity (50 pieces)

**Datablad****Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 302015 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Tekniska data****Godkännanden**

Godkännanden



ROHS

Uppfyllelse

**Klippon EBi FS (Essential Box industrial - Fixing Screw)  
KEBI FS 302015 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Ritningar****Profilritning**